

280HG


ラジオペンチ(皮ムキ穴付)
LONG-NOSE PLIERS

JIS B4631



標準価格 280HG-150:3,840円

合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易
くなっています。皮むき穴(φ1.6)付。




品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	切断能力 Cutting performance		製品重量(g) Weight	パッケージ寸法(mm) Package size	入数	JAN CODE
						鉄線 Steel wire	銅線 Copper wire				
280HG	150(6")	162	55	17	10	φ1.5	φ2.6	140	200×73×15	6	4953998002265

282HG

先長ラジオペンチ
LONG-NOSE PLIERSJIS B4631
※282HG-150のみ標準価格 282HG-150:3,740円
282HG-200:4,260円

先端部は細く強靱でくわえ・折り曲げ作業に
適し、耐久性・切断力も優れています。




品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	切断能力 Cutting performance		製品重量(g) Weight	パッケージ寸法(mm) Package size	入数	JAN CODE
						鉄線 Steel wire	銅線 Copper wire				
282HG	150(6")	162	54	17	10	φ1.5	φ2.6	130	200×73×18	6	4953998002272
282HG	200(8")	209	54	21	11	φ2.0	φ3.0	130	253×73×20	6	4953998002289

300HG


ネジプライヤー
SCREW PLIERS

標準価格 300HG-175:3,360円

先端部は小ネジ等をくわえることができる構造になっています。
さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回すこ
とができます。



The tip part has the
structure of clipping
small objects like tiny
screws.
This can even firmly
hold and turn rusty
screws and crushed
screws in screw holes.



品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	製品重量(g) Weight	パッケージ寸法(mm) Package size	入数	JAN CODE
300HG	175(7")	180	55	17	9	160	224×72×18	6	4953998002548

350HG

偏芯強力ニッパ
HIGH LEVERAGE HEAVY-DUTY DIAGONAL
CUTTING PLIERS


JIS B4635



標準価格 350HG-175:4,500円

テコの原理を応用した偏芯機構と、特殊
な熱処理により硬い物でも簡単に切断
可能です。

The High-Leverage mechanism by applying
principle of leverage, with special heat
treatment allows easy cutting of hard
objects.



品番	サイズ (mm) (in)	A	B	C	D	切断能力 Cutting performance			製品重量(g) Weight	パッケージ寸法(mm) Package size	入数	JAN CODE
						鉄線 Steel wire	銅線 Copper wire	ピアノ線 Piano wire				
350HG	175(7")	185	52	30	13	φ3.0	φ4.0	φ2.0	255	251×73×22	6	4953998001527