


Employs CrN coating for superior wear and welding resistance, especially when working with copper materials. The HSSE body (vanadium high speed steel) provides extended tool life.

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

# TH1135 G-LIST No

FOR COPPER 銅用

## CU-SFT



●マークの説明はP.2をご覧ください。  
See page 2 for explanation of icons.

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突出し センター External Centre	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
28910	M 3 x 0.5	STD	OH2	46	3.5	19	4	3	D	5	2,580	
28913	M 4 x 0.7			52	5	21	5			8	2,530	
28916	M 5 x 0.8			60	5.5	24	5.5			10	2,580	
28919	M 6 x 1	STD	OH3	62	7	29	6	3	D	12	2,600	
28922	M 8 x 1.25			70	8.5	37	6.2			16	3,370	
28924	M 8 x 1			70	8.5	37	6.2			16	3,590	
28926	M10 x 1.5	STD	OH3	75	10.5	41	7	3	D	24	4,030	

■ 突き出しセンター長さ・シャンク四角部寸法 ℓk, KはP.890をご覧ください。

1. 精度欄   は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.706参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.868をご参照下さい。

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突出し センター External Centre	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
28928	M10 x 1.25	STD	OH3	2.5P	75	10.5	41	7	3	D	24	4,030
28930	M10 x 1				75	10.5	41	7			24	4,310
28932	M12 x 1.75				82	12	48	8.5			37	5,270
28934	M12 x 1.5	STD	OH3	2.5P	82	12	48	8.5	3	D	36	5,270
28936	M12 x 1.25				82	12	48	8.5			37	5,270
28938	M12 x 1	82	12	48	8.5	37	5,610					

■ Please see page 890 for length of external centre and shank square length ℓk and width K.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 706)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.868.

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

TAPS  
タップ

SPECIAL FLUTED TAP SERIES  
スパイラルタップシリーズ



### 商品シリーズ Parts & Supply series

粉塵・粉体の処理におすすめ！  
強い吸引力・消音型のクリーナ

※詳細は ▶P.862 を参照ください。  
Please refer P.862 for the details



低炭素鋼 Low Carbon Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC 45~55 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
					○					◎	○	○			○						○

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.  
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.