


G-LIST No TH1021

一般用ホモ処理 GENERAL APPLICATION (WITH OX)

EX-H-POT



●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

形状寸法表

タッピング

SPRICAL POINTED TAP SERIES

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突出し センター 長さ External Centre Length	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)	ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突出し センター 長さ External Centre Length	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
16698	M 1.4 x 0.3				34	9	-	3	2	有	B	3	2,620	16743	M12 x 1.5	STD+1	OH4	82	29	48	8.5	3	-	44	3,270		
16700	M 1.7 x 0.35	STD	OH1		36	11	-	3	2	有	B	3	2,370	16745	M12 x 1.25	STD	OH4	82	29	48	8.5	3	-	44	2,920		
16702	M 2 x 0.4				40	12	-	3	2	有	B	3	1,940	16746	M12 x 1.25	STD+1	OH5	82	29	48	8.5	3	-	44	3,270		
16704	M 2.3 x 0.4				42	13	-	3	2	有	B	3	1,740	16747	M12 x 1	STD	OH3	82	29	48	8.5	3	-	45	3,630		
16706	M 2.5 x 0.45				44	14	-	3	2	有	B	4	1,520	16749	M14 x 2	STD	OH4	88	30	48	10.5	3	-	70	4,050		
16708	M 2.6 x 0.45	STD	OH2		44	14	-	3	2	有	B	4	1,340	16751	M14 x 1.5	STD	OH3	88	30	48	10.5	3	-	70	4,050		
16710	M 3 x 0.5				46	11	19	4	3	有	B	5	1,030	16755	M16 x 2	STD	OH4	95	32	52	12.5	3	-	101	5,440		
16711	M 3 x 0.5	STD+1	OH3		46	11	19	4	3	有	B	5	1,150	16757	M16 x 1.5	STD	OH3	95	32	52	12.5	3	-	100	5,440		
16712	M 3.5 x 0.6	STD	OH2		48	13	20	4	3	有	D	5	1,190	16761	M18 x 2.5			100	37	55	14	3	-	121	7,460		
16713	M 3.5 x 0.6	STD+1	OH3		48	13	20	4	3	有	D	5	1,190	16763	M18 x 1.5			100	37	55	14	3	-	121	7,460		
16714	M 4 x 0.7	STD	OH2		52	13	21	5	3	有	D	8	979	16767	M20 x 2.5			105	37	58	15	3	-	150	9,650		
16715	M 4 x 0.7	STD+1	OH3		52	13	21	5	3	有	D	8	1,100	16769	M20 x 1.5			105	37	58	15	3	-	151	9,650		
16718	M 5 x 0.8	STD	OH2		60	16	24	5.5	3	有	D	10	1,010	16773	M22 x 2.5	STD	OH4	115	38	63	17	3	-	204	12,500		
16719	M 5 x 0.8	STD+1	OH3		60	16	24	5.5	3	有	D	10	1,130	16775	M22 x 1.5			115	38	63	17	3	-	204	12,500		
16722	M 6 x 1	STD	OH2		62	19	29	6	3	有	D	12	1,080	16779	M24 x 3			120	45	66	19	3	-	260	15,700		
16723	M 6 x 1	STD+1	OH3		62	19	29	6	3	有	D	13	1,200	16781	M24 x 1.5			120	45	66	19	3	-	264	15,700		
16728	M 8 x 1.25	STD	OH3		70	22	37	6.2	3	有	B	19	1,590	16785	M27 x 3			130	45	71	20	3	-	332	22,300		
16729	M 8 x 1.25	STD+1	OH4		70	22	37	6.2	3	有	B	19	1,760	16787	M27 x 1.5			130	45	71	20	3	-	343	22,300		
16730	M 8 x 1	STD	OH2		70	22	37	6.2	3	有	B	19	1,960	16791	M30 x 3.5	STD	OH5	135	48	74	23	3	-	435	28,200		
16734	M10 x 1.5	STD	OH3		75	24	41	7	3	-		27	2,000	16793	M30 x 1.5	STD	OH4	135	48	74	23	3	-	452	28,200		
16735	M10 x 1.5	STD+1	OH4		75	24	41	7	3	-		27	2,240	16851	M33 x 3.5	STD	OH5	145	51	77	25	3	-	563	32,500		
16736	M10 x 1.25	STD	OH3		75	24	41	7	3	-		28	2,000	16853	M33 x 1.5	STD	OH4	110	37	47	25	3	-	424	32,500		
16737	M10 x 1.25	STD+1	OH4		75	24	41	7	3	-		28	2,240	16855	M36 x 4	STD	OH5	155	57	82	28	3	-	717	38,000		
16738	M10 x 1	STD	OH3		75	24	41	7	3	-		28	2,490	16857	M36 x 1.5	STD	OH4	110	39	49	28	3	-	510	38,000		
16739	M12 x 1.75	STD	OH4		82	29	48	8.5	3	-		43	2,780	16859	M42 x 4.5	STD	OH5	175	60	93	32	3	-	1075	53,100		
16740	M12 x 1.75	STD+1	OH5		82	29	48	8.5	3	-		43	3,110	16861	M42 x 1.5	STD	OH3	120	39	49	32	3	-	750	53,100		

■ 突き出しセンター長さ・シャンク四角部寸法 ℓk , KはP.890をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.706参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.868をご参照下さい。

■ Please see page 890 for length of external centre and shank square length ℓk and width K.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 706)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.868.

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼	ステンレス鋼	工具鋼	銅鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鑄物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鑄物	マグネシウム合金鑄物	亜鉛合金鑄物	チタン合金	Ni合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック
Low Carbon Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel	Stainless Steel	Tool Steel	Cast Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloy	Nickel Alloy	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45% ~	SCM	25~45 HRC 45~55 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
○	○	○	○							○											○

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.