


**トグルン® ミニチュアハードSP 90° ALTコーティング**  
**TOGLON Miniature Hard SP 90° ALT coating**



**90° 超硬 ALT ネガ刃 2枚刃 右刃**

単位/寸法:mm 価格:円  
 Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	最小径取り径 φd	最大径取り径 φd1	ルーマ長 ℓ1	在庫 Stock	参考価格 Price
TGHMSP0.1CBALT	0.02	0.1	0.3	●1	¥13,500
TGHMSP0.2CBALT	0.04	0.2	0.6	●1	¥12,500
TGHMSP0.3CBALT	0.06	0.3	0.9	●	¥11,500
TGHMSP0.4CBALT	0.08	0.4	1.2	●	¥11,000
TGHMSP0.5CBALT	0.1	0.5	1.5	●	¥10,500
TGHMSP0.7CBALT	0.14	0.7	2.1	●	¥10,500
TGHMSP1CBALT	0.2	1	3	●	¥10,500
TGHMSP1.5CBALT	0.3	1.5	4.5	●	¥10,500

Stock ●...標準在庫品/Stocked  
 Stock ●1...在庫予定品/Will be Stocked

- SP CENTER
- CENTER DRILL
- GP DRILL
- TFD
- SPIRAL GUN BARREL DRILL
- TOGLON SHARP SP
- TOGLON HARD
- CORNER ROUNDING CUTTER
- JIT
- SUBMARINE GATE DRILL
- MICRO TOOL
- TECHNICAL INFORMATION
- CUSTOMIZED TOOL SEMIORDER TOOL
- INSTRUCTION
- COMPANY PROFILE

■被削材適合性 Suitability for Work Materials ◎...最適 The most suitable ○...適 Suitable △...可 Possible 無印 Blank...不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.
	SS	S45C	SCM SCR	SKD SKS	~40 HRC	~45 HRC 45~ HRC	SUS	FC	FDC		Al	Cu		マシナブル Machinable ジルコニア ガラス Zirconia Glass
TGHMSP-CBALT			△	○		○	◎				△	△		○