


SGOH

SG-FAX オイルホールドリル

SG-FAX Oil-Hole Drills

●鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリルです。

This oil hole drill is adapted in workpiece material from Carbon Steels and Stainless Steels to Aluminum.



LIST 7580P

オーダー方法

SGOH 直径

直径8.0~9.9
在庫品限り

切削条件 Drilling Condition **A-230**

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ls	在庫 Stock	参考価格 Price
8.0	56	124	16	48	□	-
8.1	60	128	16	48	□	-
8.2	60	128	16	48	□	-
8.3	60	128	16	48	□	-
8.4	60	128	16	48	□	-
8.5	60	128	16	48	□	-
8.6	60	128	16	48	□	-
8.7	60	128	16	48	□	-
8.8	60	128	16	48	□	-
8.9	60	128	16	48	□	-
9.0	60	128	16	48	□	-
9.1	65	133	16	48	□	-
9.2	65	133	16	48	□	-
9.3	65	133	16	48	□	-
9.4	65	133	16	48	□	-
9.5	65	133	16	48	□	-
9.6	70	138	16	48	□	-
9.7	70	138	16	48	□	-
9.8	70	138	16	48	□	-
9.9	70	138	16	48	□	-
10.0	75	144	16	48	●	22,900
10.1	75	144	16	48	□	-
10.2	75	144	16	48	□	-
10.3	75	144	16	48	□	-
10.4	75	144	16	48	□	-
10.5	75	144	16	48	●	22,900
10.6	75	144	16	48	□	-
10.7	75	144	16	48	□	-
10.8	75	144	16	48	□	-
10.9	75	144	16	48	□	-
11.0	80	149	16	48	●	23,300
11.1	80	149	16	48	□	-
11.2	80	149	16	48	□	-
11.3	80	149	16	48	□	-
11.4	80	149	16	48	□	-
11.5	80	149	16	48	●	23,300
11.6	80	149	16	48	□	-
11.7	80	149	16	48	□	-
11.8	80	149	16	48	□	-
11.9	80	149	16	48	□	-
12.0	86	155	16	48	●	23,400
12.1	86	155	16	48	□	-
12.2	86	155	16	48	□	-
12.3	86	155	16	48	□	-
12.4	86	155	16	48	□	-
12.5	86	155	16	48	●	23,400
12.6	86	155	16	48	□	-
12.7	86	155	16	48	□	-
12.8	86	155	16	48	□	-
12.9	86	155	16	48	□	-
13.0	92	161	16	48	●	23,700
13.1	92	161	16	48	□	-
13.2	92	161	16	48	□	-
13.3	92	161	16	48	□	-
13.4	92	161	16	48	□	-
13.5	92	161	16	48	●	23,700
13.6	92	161	16	48	□	-
13.7	92	161	16	48	□	-
13.8	92	161	16	48	□	-
13.9	92	161	16	48	□	-

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	シャンク長 ls	在庫 Stock	参考価格 Price
14.0	97	166	16	48	●	24,000
14.1	97	166	16	48	□	-
14.2	97	166	16	48	□	-
14.3	97	166	16	48	□	-
14.4	97	166	16	48	□	-
14.5	97	166	16	48	●	24,000
14.6	97	166	16	48	□	-
14.7	97	166	16	48	□	-
14.8	97	166	16	48	□	-
14.9	97	166	16	48	□	-
15.0	102	177	20	50	●	27,000
15.1	102	177	20	50	□	-
15.2	102	177	20	50	□	-
15.3	102	177	20	50	□	-
15.4	102	177	20	50	□	-
15.5	102	177	20	50	●	27,000
15.6	102	177	20	50	□	-
15.7	102	177	20	50	□	-
15.8	102	177	20	50	□	-
15.9	102	177	20	50	□	-
16.0	107	182	20	50	●	29,100
16.1	107	182	20	50	□	-
16.2	107	182	20	50	□	-
16.3	107	182	20	50	□	-
16.4	107	182	20	50	□	-
16.5	107	182	20	50	●	29,100
16.6	107	182	20	50	□	-
16.7	107	182	20	50	□	-
16.8	107	182	20	50	□	-
16.9	107	182	20	50	□	-
17.0	113	188	20	50	●	31,300
17.1	113	188	20	50	□	-
17.2	113	188	20	50	□	-
17.3	113	188	20	50	□	-
17.4	113	188	20	50	□	-
17.5	113	188	20	50	●	31,300
17.6	113	188	20	50	□	-
17.7	113	188	20	50	□	-
17.8	113	188	20	50	□	-
17.9	113	188	20	50	□	-
18.0	118	193	20	50	●	33,500
18.1	118	193	20	50	□	-
18.2	118	193	20	50	□	-
18.3	118	193	20	50	□	-
18.4	118	193	20	50	□	-
18.5	118	193	20	50	●	33,500
18.6	118	193	20	50	□	-
18.7	118	193	20	50	□	-
18.8	118	193	20	50	□	-
18.9	118	193	20	50	□	-
19.0	123	206	25	56	●	35,900
19.1	123	206	25	56	□	-
19.2	123	206	25	56	□	-
19.3	123	206	25	56	□	-
19.4	123	206	25	56	□	-
19.5	123	206	25	56	●	35,900
19.6	123	206	25	56	□	-
19.7	123	206	25	56	□	-
19.8	123	206	25	56	□	-
19.9	123	206	25	56	□	-