

G-LIST No EW1020

グラファイト用2刃 レギュラ

2 Flutes • Regular • for Graphite

GF-EBDR



耐摩耗性に極めて優れた超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現します。
Employs micro grain carbide body for high wear resistance. Maximizes tool life when milling graphite materials.

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.




P.577

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 R × Dc	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	首下長 ℓ2	首径 D1	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
8537102	R1 × 2	75	10	4	20	1.9		—	—
8537103	R1.5 × 3		15		30	2.9			
8537104	R2 × 4	100	20	6	40	3.9		—	—
8537105	R2.5 × 5		25		50	4.8			
8537106	R3 × 6	110	30	8	60	5.8		—	—
8537107	R3.5 × 7		35		—	—			
8537108	R4 × 8	120	40	10	70	7.8		—	—
8537109	R4.5 × 9		45		—	—			
8537110	R5 × 10	130	50	12	80	9.7		—	—
8537111	R5.5 × 11		55		—	—			
8537112	R6 × 12	65	85	11.7	—	—		—	—

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.



G-LIST No EW1067

グラファイト用2刃 ロング

2 Flutes • Long • for Graphite

GF-EBDL



耐摩耗性に極めて優れた超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現します。
Employs micro grain carbide body for high wear resistance. Maximizes tool life when milling graphite materials.

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.




P.577

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 R × Dc	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	首下長 ℓ2	首径 D1	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
8456100	R1 × 2	100	20	6	25	1.9		—	—
8456150	R1.5 × 3		30		40	2.9			
8456200	R2 × 4	120	40	8	70	3.9		—	—
8456250	R2.5 × 5		60		80	4.8			
8456300	R3 × 6	140	80	10	—	—		—	—
8456350	R3.5 × 7		90		—	—			
8456400	R4 × 8	160	100	12	—	—		—	—
8456450	R4.5 × 9		110		—	—			
8456500	R5 × 10	180	120	14	—	—		—	—
8456550	R5.5 × 11		130		—	—			
8456600	R6 × 12	200	130	12	—	—		—	—

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.



形状寸法表
SPECIFICATION CHART
CARBIDE END MILLS

超硬エンドミル

超硬ボールシリーズ
CARBIDE BALL NOSE SERIES

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
~ 40HRC		~ 45HRC ~ 55HRC ~ 60HRC ~ 65HRC		~ 35HRC		~ 350HB				