


一般加工用MTシャンク レギュラ形
REGULAR WITH MORSE TAPER SHANK FOR GENERAL APPLICATION

NEW SIZES EX-MT-GDR

旋盤、多軸専用機などに適します。
This drill is suitable for lathe and multi-spindle specialized machines.



●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 標準価格 (Yen)	
※	3	33	114	MT1		—	—	
※	3.1						—	—
※	3.2	36	117				—	—
※	3.3						—	—
※	3.4						—	—
※	3.5	39	120				—	—
※	3.6							
※	3.7						—	—
※	3.8						—	—
※	3.9						—	—
※	4	43	124				—	—
※	4.1							
※	4.2						—	—
※	4.3						—	—
※	4.4	47	128				—	—
※	4.5							
※	4.6						—	—
※	4.7						—	—
※	4.8						—	—
※	4.9						—	—
※	5	52	133				—	—
※	5.1							
※	5.2						—	—
※	5.3						—	—
※	5.4	57	137				—	—
※	5.5							
※	5.6						—	—
※	5.7						—	—
※	5.8					—	—	
※	5.9					—	—	
64560	6				B	67	9,170	
	6.1	63	143			—	—	
	6.2							—
	6.3					—	—	
	6.4					—	—	
64565	6.5				B	70	9,340	
	6.6					—	—	
	6.7					—	—	
64568	6.8	69	149		B	72	9,390	
	6.9							—
64570	7				B	73	9,390	
	7.1					—	—	
	7.2					—	—	
	7.3					—	—	
	7.4					—	—	
64575	7.5	75	155		B	75	9,460	
	7.6							—
	7.7					—	—	
	7.8					—	—	
	7.9					—	—	
64580	8				B	79	9,620	

1. 切削油剤はP.870をご参照下さい。
※=NEW SIZES

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 標準価格 (Yen)			
	8.1	75	158	MT1		—	—			
	8.2								—	—
	8.3								—	—
	8.4								—	—
64585	8.5					B	84	10,100		
	8.6						—	—		
	8.7						—	—		
64588	8.8					B	84	10,400		
	8.9						—	—		
64590	9	81	164			B	84	10,400		
	9.1								—	—
	9.2						—	—		
	9.3						—	—		
	9.4						—	—		
64595	9.5	87	170			B	88	10,600		
	9.6								—	—
	9.7						—	—		
	9.8						—	—		
	9.9						—	—		
64600	10	94	177			B	94	11,000		
	10.1								—	—
	10.2						—	—		
64603	10.3					B	95	11,300		
	10.4						—	—		
64605	10.5	101	184			B	98	11,300		
	10.6								—	—
	10.7						—	—		
	10.8						—	—		
	10.9					—	—			
64610	11	94	177		B	106	12,700			
	11.1							—	—	
	11.2					—	—			
	11.3					—	—			
	11.4					—	—			
64615	11.5				B	110	13,300			
	11.6					—	—			
	11.7					—	—			
	11.8					—	—			
64620	11.9	101	184		B	118	13,400			
	12							—	—	
	12.1					—	—			
	12.2					—	—			
	12.3					—	—			
	12.4					—	—			
64625	12.5				B	122	14,200			
	12.6					—	—			
	12.7					—	—			
	12.8					—	—			
	12.9					—	—			

1. Cutting fluid : Please refer to P.870.



A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

形状寸法表

DRILLS

EX-GOLD DRILLS
EX-GOLD DRILLS