

HY-PRO P PNTC

ホルダ シェル形の呼び記号一覧表 Explanation

T M S H - D 1 0 0 - F M A 3 1 . 7 5 - 5

ねじ切り
フライス
シェル形
の意味
Thread Milling
Shell Mill

D + 外径
D + D₂
D₂サイズは、
φ50~125
です。
D₂ size
50 to 125

FMA型
フェイスミル
アーバ用
FMA type
face mill arbor

アーバ
取り付け穴径
d₁

使用できるインサートサイズ
Insert Size



	インサートサイズ Insert Size	インサート内接円径 Inscribed Circle
3	3/8"	10 mm
5	5/8"	15.875 mm
6B	3/4"B	19.05 mm

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

タ
ミ
ン
P
T
A
S

P
L
A
N
E
T
C
U
T
T
E
R
S
E
R
I
E
S
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ

■シェル形(Shell Type)



info



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Type	インサートサイズ Insert Size	外径 D ₂	D	b	穴径 d ₁	d ₄	d ₅	全長 H	l ₁	l ₃	t	刃数 Number of Flutes	形状 Type	アーバクランプボルト Clamping Bolt	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7710891	TMSH-D50-FMA25.4-3	3/8"	50	46.5	9.5	25.4	20	46.5	48	12.5	26	6.3	6	1	M12	C	157,000
7710892	TMSH-D63-FMA25.4-5	5/8"	63	57	9.5	25.4	20	54.8	48	12.5	26	6.3	4	1	M12		157,000
7710893	TMSH-D80-FMA25.4-5		80	74	9.5	25.4	20	54.8	48	12.5	26	6.3	6	1	M12		172,000
7710894	TMSH-D80-FMA25.4-6B	3/4"B	80	72	9.5	25.4	20	54.8	48	12.5	26	6.3	5	1	M12		172,000
7710895	TMSH-D100-FMA31.75-5	5/8"	100	94	12.7	31.75	48	73.8	48	-	32.3	8	7	2	MBA-M16		185,000
7710896	TMSH-D125-FMA38.1-5		125	119	15.9	38.1	60	98.8	61	-	38	10	9	2	MBA-M20		201,000

※ FMA型フェイスミルアーバと合わせてお使い下さい。
1. 切削油剤、ペーストはP.868をご参照下さい。

※ Please use with FMA type face mill arbor.
1. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.868.

■部品 Spare Parts

インサートサイズ Insert Size	クランプねじ Screw		ドライバ Screw Driver	
	ツールNo. EDP NO.	呼び Type	ツールNo. EDP NO.	呼び Type
3/8"	7710903	SN3TM	7808207	T 10 - D
5/8"	7710905	SN5TM	7808210	T 25 - D
3/4"B	7710907	SM7T	7808212	T 30 - T

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.