


TH1165 G-LIST No

VP NU-ROLL (SHORT THREAD)

VPニューロール 短ねじ形
VP-NRTS



●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

ねじの種類 : M

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	シャンク径 Ds	突き出し センター External Centre	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
8317811	M 1 × 0.25				30	5	3	—			3,400
8317815	M 1.2 × 0.25				32	5	3	—	B		3,760
8317819	M 1.4 × 0.3	STD	RH4	2P	34	6.5	3	—			3,560
8317825	M 1.6 × 0.35				36	7	3	—	D		3,670
8317831	M 1.7 × 0.35				36	8	3	—	B		3,400

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	シャンク径 Ds	突き出し センター External Centre	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
8317843	M 2 × 0.4				40	8	3	—			3,150
8317847	M 2.3 × 0.4	STD	RH4	2P	42	9	3	—	B		3,080
8317879	M 2.5 × 0.45				44	9	3	—			2,950
8317891	M 2.6 × 0.45				44	9.5	3	—			2,950

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.707参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 食付2P : B (止り穴用)
4. 切削油剤、ペーストはP.868をご参照下さい。

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 707)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. ℓc : 2P : B (for blind holes)
4. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.868.

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

タップ
TAPS

溝なしタップシリーズ
FLUTELESS TAP SERIES



商品シリーズ Parts & Supply series

標準サイズ在庫完備!
JIS1級めねじ・MS規格品(NASA・
米軍規格品)にも対応可能

※詳細は▶P.856を参照ください。
Please refer P.856 for the details



低炭素鋼 Low Carbon Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ圧延材 Aluminum Rolled	アルミ合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン合金 Titanium Alloy	Ni基合金 Nickel Alloy	熱硬化性プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性プラスチック Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45% ~	SCM	25~45 HRC 45~55 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
○	○	○	○		○					○	○	○		○	○		○				

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.