


PXM用
シャンクホルダ
Straight Shank Holder for PXM

PXMZ

Type1



Type2



鋼シャンク Arbor with steel shank

(単位:mm) (Unit:mm)


ツール No. EDP No.	呼び Designation	首径 D2	シャンク径 Ds	角度 α°	全長 L	首下長 ℓ2	ヘッド取付時の有効長 Head + ℓ2			締結規格 Cs	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
							PXVC以外 Except PXVC	PXVC	PXVC対応 φDc>Ds				
7801801	PXMZ-C12SS12-S100	11.7	12	0	100	18	32.4	36	38	C12	1	C	11,600
7801821	PXMZ-C12TP20-S145	11.7	20	5	145	47.4	61.8	65.4	67.4※	C12	2	C	13,700
7801802	PXMZ-C16SS16-S100	15.7	16	0	100	23	41.7	46.5	48.5	C16	1	C	11,800
7801822	PXMZ-C16TP25-S155	15.7	25	5	155	53.1	71.8	76.6	78.6※	C16	2	C	16,500
7801803	PXMZ-C20SS20-S120	19.6	20	0	120	28	49.5	55.5	57.5	C20	1	C	13,900
7801823	PXMZ-C20TP32-S170	19.6	32	5	170	70.8	92.3	98.3	100.3※	C20	2	C	19,500
7801804	PXMZ-C25SS25-S140	24	25	0	140	34.5	62	69.5	—	C25	1	C	14,600

※=φDc<Ds

Type1



Type2



超硬シャンク Arbor with carbide shank

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	首径 D2	シャンク径 Ds	角度 α°	全長 L	首下長 ℓ2	ヘッド取付時の有効長 Head + ℓ2			締結規格 Cs	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
							PXVC以外 Except PXVC	PXVC	PXVC対応 φDc>Ds				
7801831	PXMZ-C12SS12-S075CS	11.7	12	0	75	24	38.4	42	44	C12	1	C	32,000
7801811	PXMZ-C12SS12-L100CS	11.7	12	0	100	45.9	60.3	63.9	65.9	C12	1	C	35,800
7801832	PXMZ-C12SS12-L115CS	11.7	12	0	115	64.2	78.6	82.2	84.2	C12	1	C	40,900
7801841	PXMZ-C12TP16-LL135CS	11.7	16	1.3	135	83.8	98.2	101.8	103.8※	C12	2	C	62,100
7801833	PXMZ-C16SS16-S090CS	15.7	16	0	90	39.2	57.9	62.7	64.7	C16	1	C	44,100
7801812	PXMZ-C16SS16-L130CS	15.7	16	0	130	61.2	79.9	84.7	86.7	C16	1	C	55,000
7801834	PXMZ-C16SS16-L135CS	15.7	16	0	135	84.2	102.9	107.7	109.7	C16	1	C	56,100
7801842	PXMZ-C16TP20-LL165CS	15.7	20	1.1	165	115	136.5	138.5	140.5※	C16	2	C	84,000
7801835	PXMZ-C20SS20-S090CS	19.6	20	0	90	39.1	60.6	66.6	68.6	C20	1	C	54,000
7801813	PXMZ-C20SS20-L150CS	19.6	20	0	150	78.4	99.9	105.9	107.9	C20	1	C	80,000
7801836	PXMZ-C20SS20-L180CS	19.6	20	0	180	109.1	130.6	136.6	138.6	C20	1	C	81,800
7801843	PXMZ-C20TP25-LL200CS	19.6	25	1.1	200	140	161.5	167.5	169.5※	C20	2	C	104,000
7801814	PXMZ-C25SS25-L200CS	24	25	0	200	96.6	124.1	131.6	—	C25	1	C	106,000

※=φDc<Ds

■部品 Accessories

	ツール No. EDP No.	呼び Designation	適用ヘッド外径 Proper head diameter	締結規格 Cs	推奨締め付けトルク Recommended tightening torque	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
 スパナ Spanner	7801890	PXMP8-10	φ12, φ14	C12	12N・m	C	904
	7801891	PXMP13-16	φ16, φ18 φ20, φ22	C16 C20	30N・m 50N・m	C	1,390
	7801892	PXMP21	φ25	C25	60N・m	C	1,440

PXM専用のスパナとなります。スパナは別途ご購入下さい。
These spanners are specifically for PXM and sold separately from the cutters.

1.ヘッド部装着時には、端面に当たるまで締め付けて下さい。
When attaching the head, tighten until making contact with the face.

2.締め付けトルクは左表を参照下さい。
Refer to the table above for tightening torque.