

G-LIST No. | TH1167

ステンレス鋼・深穴用
FOR STAINLESS AND DEEP HOLES

SUS-DH-SFT



HSSE H 45~49°

ねじの種類 : M


ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センチ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8301402	M 2 x0.4	STD	OH1		40	12	—	3	—	—	●	3	2,620
8301411	M 2.5 x0.45				44	14	—	3	2	—	●	4	2,080
8301416	M 2.6 x0.45				44	14	—	3	—	—	●	4	1,830
8301422	M 3 x0.5			2.5P	46	5	19	4	—	D	●	4	1,480
8301426	M 4 x0.7	STD	OH2		52	7	21	5	—	Yes	●	7	1,420
8301430	M 5 x0.8				60	8	24	5.5	3	Yes	●	10	1,460
8301434	M 6 x1				62	10	29	6	—	Yes	●	12	1,560

■ 突出しセンチ長さ・シャンク四角部寸法 ℓk, DRVSはP.1037をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.835参照)
 2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
 3. 切削油剤、ペーストはP.1018をご参照下さい。
- ▲=この製品は生産中止しており、EX-SUS-SFT(P.631)へ切り替え生産させていただいております。

※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意ください。

2Dを越えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
Best for stainless steel over 2D deep hole drilling.



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センチ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8301438	M 8 x1.25				70	13	37	6.2	—	—	●	16	2,250
8301442	M10 x1.5				75	15	41	7	—	—	●	24	2,820
8301444	M10 x1.25	STD	OH3	2.5P	75	15	41	7	3	—	●	25	2,820
8301448	M12 x1.75				82	18	48	8.5	—	D	●	39	3,940
8301451	M12 x1.5				82	18	48	8.5	—	—	▲	39	3,940
8301454	M12 x1.25				82	18	48	8.5	—	—	▲	39	3,940

■ Please see p.1037 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.835)
 2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
 3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.1018.
- ▲=The products have been stopped producing and replaced by EX-SUS-SFT (p.631).

※ Stable feed control machines are recommended to avoid over size tapping.



製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼				ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシウム 合金鋳物	亜鉛合金 鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック
	Low Carbon Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Br	BrC	PB	AL	ACADC	MC	ZDC				
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C ~0.45%	C 0.45%~	SCM					○					○										○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)

Standard stock item Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)

Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)

Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.