


2刃 レギュラ  
2 Flutes-Regular

TPBDR




(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×刃部テーパ半角 RE × θc	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	大端径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	R1 × 0.5°	61	17	6	2.28	□	—	—
	R1 × 1°	66	22		2.73	□	—	—
	R1 × 1.5°				3.1	□	—	—
	R1 × 2°	74	30		4.03	□	—	—
	R1 × 2.5°				4.53	□	—	—
	R1 × 3°				5.04	□	—	—
	R1 × 4°			8	6.06	□	—	—
	R1 × 5°	7.08	□		—	—		
	R1.25 × 0.5°	61	17	6	2.77	□	—	—
	R1.25 × 1°	66	22		3.22	□	—	—
	R1.25 × 1.5°				3.59	□	—	—
	R1.25 × 2°	74	30		4.51	□	—	—
	R1.25 × 2.5°				5.01	□	—	—
	R1.25 × 3°				5.52	□	—	—
	R1.25 × 4°			8	6.53	□	—	—
	R1.25 × 5°	7.54	□		—	—		
	R1.25 × 6°	97	40	10.66	□	—	—	
	R1.25 × 7°			12.03	□	—	—	
	R1.25 × 10°	100	16	16.2	□	—	—	
	R1.5 × 0.5°	61	17	6	3.27	□	—	—
	R1.5 × 1°	66	22		3.72	□	—	—
	R1.5 × 1.5°				4.07	□	—	—
	R1.5 × 2°	74	30		4.99	□	—	—
	R1.5 × 2.5°				5.49	□	—	—
	R1.5 × 3°				5.99	□	—	—
	R1.5 × 4°			8	6.99	□	—	—
	R1.5 × 5°	80	10		8	□	—	—
	R1.5 × 6°	97	40	11.11	□	—	—	
	R1.5 × 7°			12.48	□	—	—	
	R1.5 × 10°	100	16	16.62	□	—	—	
	R2 × 0.5°	64	20	6	4.31	□	—	—
	R2 × 1°	70	26		4.84	□	—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×刃部テーパ半角 RE × θc	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	大端径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	R2 × 1.5°	70	26	6	5.26	□	—	—
	R2 × 2°	80	36		6.38	□	—	—
	R2 × 2.5°			8	6.97	□	—	—
	R2 × 3°	86	48	7.57	□	—	—	
	R2 × 4°			8	8.76	□	—	—
	R2 × 5°	93	12	9.96	□	—	—	
	R2 × 6°			105	12	13.69	□	—
	R2 × 7°	108	16	15.33	□	—	—	
	R2 × 10°			114	20	20.28	□	—
	R2.5 × 0.5°	68	24	6	5.38	□	—	—
	R2.5 × 1°	76	32		6.03	□	—	—
	R2.5 × 1.5°			8	6.55	□	—	—
	R2.5 × 2°	86	42	7.76	□	—	—	
	R2.5 × 2.5°			10	8.45	□	—	—
	R2.5 × 3°	92	10	9.15	□	—	—	
	R2.5 × 4°			12	10.54	□	—	—
	R2.5 × 5°	99	12	11.93	□	—	—	
	R2.5 × 6°			16	16.27	□	—	—
	R2.5 × 7°	116	16	18.18	□	—	—	
	R2.5 × 10°			132	25	23.94	□	—
86305	R3 × 0.5°	68	24	8	6.37	●	25	15,900
86315	R3 × 1°	76	32		7.01	●	27	16,900
	R3 × 1.5°			10	7.52	□	—	—
	R3 × 2°	92	10	8.73	□	—	—	
	R3 × 2.5°			9.41	□	—	—	
	R3 × 3°	99	12	10.1	□	—	—	
	R3 × 4°			11.47	□	—	—	
	R3 × 5°	116	16	12.85	□	—	—	
	R3 × 6°			17.17	□	—	—	
	R3 × 7°	122	20	19.06	□	—	—	
	R3 × 10°			132	25	24.78	□	—



ボール半径 RE 3~10 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 40HRC	~ 45HRC	~ 35HRC	~ 350HB			
TPBDR	○			○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols  
 ● = 標準在庫品 Standard stock item  
 ○ = 標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item  
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.  
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item  
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬エンドミル  
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル  
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

インテグナル  
ツール  
INTEGRAL TOOL

各種製品  
OTHER PRODUCTS

索引  
INDEX

HSS SQUARE  
ハイススクエア  
HSS SQUARE WITH LONG NECK  
ハイスロング  
ネックスクエア

HSS BALL NOSE  
ハイスボール

HSS PENCIL NECK BALL NOSE  
ハイスペンシル  
ネックボール

HSS CORNER RADIUS  
ハイスコーナー

HSS ROUGHING  
ハイスラフティング

HSS TAPER  
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE  
ハイステーパ  
ボール

HSS TAPER CORNER RADIUS  
ハイステーパ  
コーナー

HSS INVERTED TAPER  
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT  
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING  
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING  
ハイス面取り