


G-LIST No | FW1006

正面フライス オクタゴンタイプ
45° Face Milling Octagon Insert Type

PAO インサート 切削条件 Cutting Conditions P1016






■適用インサート Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size						コーティング材種 Grade of Coated Materials							標準価格 (Yen)			
		内接円径 IC	厚さ S	L	逃げ角 AN	RE	さらい刃 (副切れ刃) BS	XC3020	XP3025	XC3030	XP3035	XP2025	XP2040	XC1015		XP1020	XC5040	
OZKU060508SR-GL	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2	7827063	7828063	7825063	7814063	7826063	7813063					2,380
OZKU060508SR-GM	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2	7827062	7828062	7825062	7814062	7826062	7813062	7812062	7821062			2,380
OZKU060508SR-GR	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2							7812086	7821086			2,380
OZKU060508ER-SM	16	17.1	5.66	6	3°	0.8	2									7816085		4,630

ワイパーインサート
取付け例
How to install wiper inserts



■ワイパーインサート Wiper Insert

(単位:mm) (Unit:mm)

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size					コーティング材種 Grade of Coated Materials			標準価格 (Yen)
		内接円径 IC	厚さ S	さらい刃 (副切れ刃) BS	逃げ角 AN	RE	XP3035	XC1015		
XAHT060525SR-GM	2	17.1	5.56	10	3°	2.5	7814064	7812064	2,940	

■部品 Accessories

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用ボディ Applicable Body
7808130	クランプねじ Clamping Screw	PAO BORE ϕ 50~125
7808151	パワースクリュー Power Screw	PAO BORE ϕ 50
7808141	ウェッジ Wedge	PAO BORE (W) ϕ 100~200
7808140	ウェッジ用クランプねじ Clamping Screw for Wedge	PAO BORE (W) ϕ 100~200

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用ボディ Applicable Body	標準価格 (Yen)
7808208	T15-D (Torx 15)	PAO BORE (W) ϕ 100~200	1,260
7808209	T20-D (Torx 20)	PAO BORE ϕ 50~125	1,260

レンチは別途ご購入下さい。 The wrenches are sold separately from the cutters.