


G-LIST No. **FL1071**


**正面フライス スクエアタイプ
ボアタイプ**

45° Face Milling Square Insert Type with Bore Type

PAS BORE



Type1 油穴付き
With coolant hole



Type2 油穴なし
Without coolant hole

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.656

■形状寸法表 Specification Chart

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	カット 外径 D1	刃数 z	カット 高さ Lf	ボス径 Db	穴径 d	端面キ 溝幅 a	端面キ 溝深さ b	形状 タイプ Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7802000	PAS15R050M22-4	50	65	4	45	45	22	10.4	6.3	1	C	68,200
7802001	PAS15R063M22-5	63	78	5	45	50	22	10.4	6.3	1	C	80,200
7802002	PAS15R080M25.4-6	80	95	6	50	60	25.4	9.5	6	1	C	96,600
7802003	PAS15R100M31.7-7	100	115	7	50	70	31.75	12.7	8	2	C	115,000
7802004	PAS15R125M38.1-8	125	140	8	63	90	38.1	15.9	10	2	C	142,000

■適用インサート Applicable Inserts

(単位:mm) (Unit:mm)

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size			コーティング材種 Grade of Coated Materials				標準価格 (Yen)	
		A×B	厚さ T	R	さらい刃 (副切れ刃) b	XC3025	XP3035	XP2040		XC1015
SNKU1505AZER-GM	8	15.88×15.88	7.18	1.0	3.65	7819061	7814061	7813061		2,030
SNKU1505AZER-GR	8	15.88×15.88	7.18	1.0	3.65				7812060	2,030

在庫区分はすべてC (標準在庫品) となります。
Stocks are categorized as C (standard stock item).

■部品 Accessories

クランプねじ Clamping Screw	ツール No. EDP No.	呼び Designation	適用カット Applicable Cutters	T型レンチ T-Handle Wrench	ツール No. EDP No.	呼び Designation	適用カット Applicable Cutters	標準価格 (Yen)
	7808131	FS45513P (Torx 20IP)	φ 50, φ 63, φ 80, φ 100, φ 125		7808000	20IP-T (Torx 20IP)	φ 50, φ 63, φ 80, φ 100, φ 125	2,080

在庫区分はすべてC (標準在庫品) となります。Stocks are categorized as C (standard stock item).
レンチは別途ご購入下さい。The wrenches are sold separately from the cutters.