

2刃 レギュラ
2 Flutes-Regular

TPDR



CAD



HSS-Co



前ページより

FROM 外径 DC 2~6



(単位:mm) (Unit:mm)

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θ _c	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	大径径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (円)
85175	6 × 3°				10.4	D ●	69	16,900
	6 × 4°	99	42	12	11.87	□	—	—
	6 × 5°				13.35	□	—	—
	6 × 6°	116		16	17.77	□	—	—
	6 × 7°				19.75	□	—	—
	6 × 8°	122	56	20	21.74	□	—	—
	6 × 10°	132		25	25.75	□	—	—
	6 × 15°	136		32	36.01	□	—	—
	6 × 15°	159	67	42	41.91	□	—	—
85106	8 × 0.5°	78	28	10	8.49	●	42	8,450
85116	8 × 1°				9.33	●	49	9,880
85126	8 × 1.5°	88	38	10	9.99	●	50	9,880
85136	8 × 2°				11.49	D ●	76	15,400
85156	8 × 2.5°				12.37	●	76	15,900
85176	8 × 3°	107	50	12	13.24	●	86	16,900
	8 × 4°				14.99	—	—	—
85197	8 × 5°	110		16	16.75	D ●	140	21,400
	8 × 6°	133		20	22.08	—	—	—
85207	8 × 7°				24.45	D ●	394	39,800
	8 × 8°				26.83	—	—	—
85217	8 × 10°		67	25	31.63	D ●	682	69,300
	8 × 15°	159		42	43.91	—	—	—
85107	10 × 0.5°	85	28	12	10.49	●	68	9,620
85117	10 × 1°				11.33	●	74	11,600
85127	10 × 1.5°	95	38	12	11.99	●	76	11,600
85137	10 × 2°				13.49	●	90	15,400
85157	10 × 2.5°	107		14	14.37	●	91	15,900
85177	10 × 3°				15.24	●	136	16,900
	10 × 4°	110	50	16	16.99	—	—	—
85198	10 × 5°				18.75	D ●	150	24,400

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θ _c	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	大径径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (円)
	10 × 6°				24.08	—	—	—
85208	10 × 7°	143		25	26.45	D ●	431	49,200
	10 × 8°		67		28.83	—	—	—
85218	10 × 10°	147		32	33.63	D ●	743	80,100
	10 × 15°	159		42	45.91	—	—	—
85108	12 × 0.5°	91	34	12	12.59	●	79	12,900
85118	12 × 1°				13.57	●	94	14,600
85128	12 × 1.5°	102	45	12	14.36	●	97	15,300
85138	12 × 2°				16.19	D ●	158	22,300
85158	12 × 2.5°	120		16	17.24	●	155	23,500
85178	12 × 3°				18.29	●	164	25,200
85188	12 × 4°				20.39	●	251	31,200
85199	12 × 5°	126		20	22.5	●	266	34,000
	12 × 6°	156		25	28.82	—	—	—
85209	12 × 7°	160	80	32	31.65	D ●	719	73,400
85219	12 × 10°				40.21	●	1,293	129,000
	12 × 15°	172		42	54.87	—	—	—
	16 × 0.5°	94	34	16	16.59	—	—	—
	16 × 1°				17.57	—	—	—
85129	16 × 1.5°	105	45	16	18.36	●	160	21,700
85139	16 × 2°				20.19	●	250	30,700
85159	16 × 2.5°	126		20	21.24	●	260	30,700
85179	16 × 3°				22.29	D ●	267	32,800
85189	16 × 4°				24.39	●	395	34,900
85200	16 × 5°	136		25	26.5	●	415	43,800
	16 × 6°	160		32	32.82	—	—	—
	16 × 7°				35.65	—	—	—
	16 × 10°	172	80	42	44.21	—	—	—
	16 × 15°				58.87	—	—	—
	20 × 0.5°	106	40	20	20.7	—	—	—

◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆: Shank with two flat face.



次ページへ

外径 DC 20 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 45HRC	~ 45HRC	~ 35HRC	~ 350HB			
TPDR	○	○	○	○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item