






G-LIST No. | FL1057

## 高送りラジアスカッタ 柄付きタイプ

High Feed Radius Cutter with Shank Type

PDR SS/MT/CN 切削条件 Cutting Conditions P1026



(単位:mm) (Unit:mm)

| ツールNo.<br>EDP No. | 呼び<br>Designation  | カッタ<br>外径<br>DCX | 外径<br>DC | 刃数<br>ZEPF | シャンク径<br>DCON | 全長<br>LF | 首下長<br>LH | 首径<br>DN | シャンク長<br>LS | 重量<br>(kg) | 形状<br>タイプ<br>Type | 標準価格<br>(Yen) |
|-------------------|--------------------|------------------|----------|------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| 7800000           | PDR20R040SS42-2S   | 40               | 20       | 2          | 42            | 150      | 50        | 38.9     | 100         | 1.46       | 1                 | 51,800        |
| 7800001           | PDR20R040MT5M16-2S | 40               | 20       | 2          | MT5-M16       | 256      | 120       | 38.9     | 136         | 2.48       | 2                 | 78,200        |
| 7800003           | PDR20R040MT5M24-2S | 40               | 20       | 2          | MT5-M24       | 256      | 120       | 38.9     | 136         | 2.3        | 2                 | 78,200        |
| 7800009           | PDR20R040SS42-2L   | 40               | 20       | 2          | 42            | 250      | 150       | 38.9     | 100         | 2.44       | 1                 | 70,700        |
| 7800010           | PDR20R040MT5M16-2L | 40               | 20       | 2          | MT5-M16       | 306      | 170       | 38.9     | 136         | 2.97       | 2                 | 94,200        |
| 7800012           | PDR20R040MT5M24-2L | 40               | 20       | 2          | MT5-M24       | 306      | 170       | 38.9     | 136         | 2.82       | 2                 | 94,200        |
| 7800004           | PDR20R050SS42-3S   | 50               | 30       | 3          | 42            | 150      | 50        | 48.5     | 100         | 1.55       | 1                 | 70,600        |
| 7800008           | PDR20R050CN50.8-3S | 50               | 30       | 3          | CN50.8        | 150      | 65        | 48.5     | 85          | 2.05       | 3                 | 81,900        |
| 7800005           | PDR20R050MT5M16-3S | 50               | 30       | 3          | MT5-M16       | 256      | 120       | 48.5     | 136         | 2.92       | 2                 | 96,900        |
| 7800007           | PDR20R050MT5M24-3S | 50               | 30       | 3          | MT5-M24       | 256      | 120       | 48.5     | 136         | 2.71       | 2                 | 96,900        |
| 7800013           | PDR20R050SS42-3L   | 50               | 30       | 3          | 42            | 250      | 150       | 48.5     | 100         | 3.03       | 1                 | 86,100        |
| 7800017           | PDR20R050CN50.8-3L | 50               | 30       | 3          | CN50.8        | 250      | 165       | 48.5     | 85          | 3.5        | 3                 | 99,200        |
| 7800014           | PDR20R050MT5M16-3L | 50               | 30       | 3          | MT5-M16       | 306      | 170       | 48.5     | 136         | 3.63       | 2                 | 111,000       |
| 7800016           | PDR20R050MT5M24-3L | 50               | 30       | 3          | MT5-M24       | 306      | 170       | 48.5     | 136         | 3.49       | 2                 | 111,000       |

適用インサートと部品はp.927をご覧ください。

See p.927 for available inserts and accessories.

超硬エンドミル  
CARBIDE END MILLSハイスエンドミル  
HSS END MILLSインテリジェント  
ツール  
INTELLIGENT TOOLSPECIFICATION CHART  
形状寸法表各種製品  
OTHER PRODUCTS索引  
INDEXフェニックス  
PHOENIXワルター  
WALTERセラテジット  
CERATIZITFACE MILLING CUTTERS  
正面フライスSHOULDER CUTTERS  
肩削りカッタHIGH FEED CUTTERS  
高送りラジウスRADIUS CUTTERS  
丸駒カッタPCD CUTTERS  
PCDカッタFOR FINISHING CUTTERS  
仕上げ用EXCHANGEABLE HEAD  
END MILLS  
ヘッド交換式  
エンドミルSCREW-FIT TYPES  
ねじ込みタイプMULTI-FUNCTION CUTTERS・  
COUNTERBORING  
多機能カッタ・  
座ぐりDRILLS  
ドリル