

硬質塩化ビニル取手

HARD PVC PULLS



AP-566
プラスチック製

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

SEMI S8-0701に適合

PAT.PEND.

特徴 Feature

- AP-566-1 : SESC (6.9) 荷重MAX9.8N対応
 - AP-566-2 : SESC (6.9) 荷重MAX9.8N対応
 - 耐薬品性を考慮し塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
 - 塩ビ溶接にもねじ止めにも対応可能です。
 - 突起が少なくフラットな外観を保ちます。
 - 大きな開口部で操作性が優れています。
-
- AP-556-1: SESC (6.9) Max. load: 9.8N
 - AP-556-2: SESC (6.9) Max. load: 9.8N
 - In consideration of chemical resistance, vinyl chloride resin (lead-free) is used.
 - Compatible with vinyl chloride welding and screw clamping.
 - Maintains flat appearance with few protrusions.
 - Large opening enables easy operation.

- 仕様
- 材質: 塩化ビニル樹脂(PVC)
 - 標準色: 透明・アイボリー
 - 付属品: 固定座金・取付けねじ(ステンレス製)
 - 適用板厚: 1.0~8.0mm(パネル側からの取付け時)
- 用途
- 半導体製造装置・FPD製造装置
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Vinyl chloride resin (PVC)
 - Standard colors: Clear, ivory
 - Accessories: Fixed washer, attaching
 - Applicable sheet thickness: 1.0~8.0mm (when fitted from panel side)
- Specific-use
- Semiconductor manufacturing equipment, FPD manufacturing equipment

※SEMI S8(半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全ガイドライン)はサプライヤ人間工学(SESC)適合条件をクリアした製品です。

※SEMI S8 (Safety Guidelines for Ergonomics / Human factors Engineering Of Semiconductor Manufacturing Equipment) designates product that meet Supplier Ergonomics Success Criteria (SESC) conformity requirements.







AP-566-1-Ivory
アイボリー




AP-566-1-Clear
透明


参考断面図 Reference cross section




〔固定座金〕
Base




■パネル面表側からの取付け時のパネル穴明け(ねじ止め用)
Panel drilling dimensions from panel front (To secure the screws)




■パネル面裏側からの取付け時のパネル穴明け(または溶接接着)
Panel drilling dimensions from panel back (Or welding)



■パネル面表側からの取付け方法
How to install from panel front



■パネル面裏側からの取付け方法
How to install from panel back



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	L5	(L6)	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H	P	(d)	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																						数量 Quantity	単価 Price
AP-566-1-Clear	●	2D/3D	130	92	99	92	10	21	86	44	12	71	12	44	28	110	25	M5	98	04209	¥320	30個~	¥304
AP-566-1-Ivory	●	2D/3D	130	92	99	92	10	21	86	44	12	71	12	44	28	110	25	M5	98	04210	¥320	30個~	¥304
AP-566-2-Clear	●	2D/3D	118	91	95	91	12	19	58	26	3.5	48	11	26	21.5	104	19	M4	44	04278	¥280	30個~	¥269
AP-566-2-Ivory	●	2D/3D	118	91	95	91	12	19	58	26	3.5	48	11	26	21.5	104	19	M4	44	04277	¥280	30個~	¥269

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS 取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ