

密閉用セフティハンドルFA-602用受座

CATCHES FOR FA-602 AIRTIGHT SAFETY HANDLES



FA-602S-7
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ラッチとの噛合いを前後4mm調整できます。
 - 閉込め事故防止のため安全脱出機構を装備
 - 安全のため庫内安全脱出ノブFC-708と組合せてご使用下さい。
 - 取付けはFA-602S-6と互換性があります。
 - オフセット調整範囲は40~70mm
- Engagement with latch can be adjusted 4mm fore and aft.
 - Equipped with escape mechanism to prevent accidental confinement.
 - Use with FC-708 inside escape knob for safety.
 - Installation is the same as for FA-602S-6.
 - Offset adjustment range: 40-70mm



- 仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
ローラー/ポリアセタール(POM)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
取付け座/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
- 付属品: 取付け座
- 用途 ● プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
- 納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Roller: Polyacetal (POM)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Base: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
- Accessories: Base


Specific use ● Prefabricated refrigerator vans, dry warehouses




FA-602S-7



パネル穴明け寸法(参考寸法) Panel drilling dimensions



取付け方法 Installation method



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-602S-7	●	2D/3D	受座 Catch	606	60810	¥2,300	6個~ ¥2,208

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

庫内安全脱出ノブ

INSIDE SAFETY ESCAPE KNOBS



FC-708N
プラスチック製

特徴 Feature

- 閉込め事故防止用脱出ノブです。
- ノブを左に4~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
- Escape knob prevents accidental entrapment.
- Turning the knob counterclockwise 4 or 5 times loosens the base, allowing escape.


- 仕様 ● 材質: ノブ/ポリアミド(PA66)
座金・ボルト/ステンレス(SUS304)
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 適用パネル厚100mm以上のタイプは特注にて製作致します。

- Specifications ● Material: Knob: Polyamide (PA66)
Base and bolt: Stainless steel (SUS304)

Remarks ● Applicable panels 100mm or thicker are made to order.



FC-708N-1



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	L2	適用パネル厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FC-708N-1	●	2D	92.5	50	50	153	62860	¥700	15個~ ¥672
FC-708N-2	●	2D/3D	142.5	100	100	183	62861	¥900	10個~ ¥864

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ