



ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
グロメット

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具

ラッシング  
システム

C-1223N・C-1266 ファスナー

# アジャストファスナー ADJUSTABLE FASTENERS



**C-1223N**  
ステンレス製

## 特 徴 Feature

PAT.PEND.

- 締代の調整ができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Tightening margin can be adjusted.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.


- 仕 様 ● 製品質量: 100g
- 材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: パレル研磨
- 引張荷重: 588N
- 用 途 ● 特殊車両・工作機械・船舶
- 納 期 ● 標準在庫品

- Specifi- ● Mass: 100g
- cations ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Tensile load: 588N

- Specific- ● Specially-equipped vehicles, machine
- use tools and ships



C-1223N



| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD   | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------|-------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| C-1223N             | ●    | 2D/3D | 20916       | ¥1,300       | 10個~ ¥1,235                             |

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

# アジャストファスナー ADJUSTABLE FASTENERS



**C-1266**  
ステンレス製

## 特 徴 Feature

PAT.PEND.

- 締代の調整ができます。
- 南京錠で施錠ができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Tightening margin can be adjusted.
- Can be locked with a padlock.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕 様 ● 材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: 電解研磨
- 用 途 ● 特装車・工作機械・船舶
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。


- Specifi- ● Material: Cold rolled stainless steel
- cations plate (SUS304)
- Finish: Electrolytic polishing

- Specific- ● Specially-equipped vehicles, machine
- use tools and ships

- Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.



C-1266-1



| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD   | L1  | L2 | L3   | L4~L5   | L6~L7 | L8 | L9 | L10 | W1 | W2 | H1   | H2   | t   | P1 | P2 | P3  | P4 | φd | L11×W | M1 | M2 | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------|-------|-----|----|------|---------|-------|----|----|-----|----|----|------|------|-----|----|----|-----|----|----|-------|----|----|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| C-1266-1            | ●    | 2D/3D | 115 | 97 | 25.5 | 155~180 | 70~95 | 34 | 22 | 10  | 50 | 42 | 25   | 12.5 | 2   | 30 | 34 | 10  | 22 | 7  | 15×9  | M5 | M8 | 250             | 21337       | ¥2,550       | 5個~ ¥2,448                              |
| C-1266-2            | ●    | 2D/3D | 85  | 66 | 18.5 | 118~133 | 55~70 | 25 | 16 | 7.5 | 37 | 31 | 17.5 | 9.5  | 1.5 | 22 | 25 | 7.5 | 16 | 5  | 11×7  | M4 | M6 | 100             | 21338       | ¥2,100       | 10個~ ¥2,016                             |
| C-1266-3            | ●    | 2D/3D | 65  | 51 | 14.5 | 95~102  | 47~53 | 19 | 12 | 5.5 | 28 | 24 | 13   | 7    | 1.2 | 16 | 18 | 5.5 | 12 | 4  | 8×5.5 | M3 | M5 | 50              | 21339       | ¥1,950       | 10個~ ¥1,872                             |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。