




C-542
亜鉛合金製

ダイヤル南京錠

DIAL-TYPE PADLOCK



C-542



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-542		2D	57	23886	¥1,050	10個～ ¥1,008

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

PAT.PEND.

特徴 Feature

- ダイヤルの暗証番号を合わせるだけで解錠できます。
- 暗証番号の変更も可能です。
- 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
- Can be unlocked simply by aligning the PIN number.
- PIN number can be changed.
- Align the PIN number and pull on the body of the padlock to release.

- 仕様 ●材質: 亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上: 焼付塗装 (シルバー)
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ●別売で管理用マスターキーもあります。お問合せ下さい。
▲ 出荷時は「000」になっています。

- Specifications ●Material: Zinc alloy (ZDC)
●Finish: Baked finish (Silver)
▲ A code is preset to "000" at the time of delivery.

セット方法 Set method

- ①現状の解錠番号にセットして下さい。
Set to current release number.
- ②セットボタンを棒状のもので確実に押しながらかの任意の解錠番号にセットして下さい。
While surely pressing the reset button with a pointed object set to desired release number.
- ③新しい解錠番号で解錠できることを確認して下さい。
Check that the lock can be opened with the new release number.

セットボタン Set button (例: 910)

(例: 373) (例: 373)

ボックスロック

BOX LOCKS



C-568
鉄製









C-568




鍵違い
Key difference

PAT.PEND.

使用例 Example of application



受板参考図 Strike plate reference



※本図はt=3.2で受板を製作した場合の参考図です。
図面を参考に受板はお客様で製作下さい。
※Shows strike plate made with t=3.2.
Strike plate to be made by customer based on diagram.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-568			鍵違い Key differences	200	22767	¥3,850	5個～ ¥3,696

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 構部がケースで保護されているので切断による盗難を防止します。
- ワンタッチで施錠できます。
- 小型・軽量で特殊めっきにより耐食性に優れています。
- The mechanism is protected by the case so robberies using cutting are prevented.
- Can be locked one-touch.
- Small-sized and lightweight and durable with special plating.

- 仕様 ●材質: ケース/冷間圧延鋼板 (SPCC)
錠前/快削黄銅棒 (C3602BD)
キー/黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上: ケース/緑色クロメート処理 (MFZn-C)
錠前/クロムめっき (MBCr)
キー/ニッケルめっき (MBNi)

- 最大鍵違い数: 6,500通り
- 付属品: キー2本
- 用途 ●公衆電話など
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●マスターシステムの組み合わせが可能です。

- Specifications ●Material: Case: Cold rolled steel plate (SPCC)
Lock: Free cutting brass (C3602BD)
Key: Brass plate (C3713P)

- Finish: Case: Green chromate treatment (MFZn-C)
Lock: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MBNi)

- No. of max. key differences: 6,500
- Accessories: Two keys
- Specific use ●Public telephones
- Remarks ●Available with built-in master system.

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム