



LE-13

ソレノイドロック

SOLENOID LOCKS

特 徴 Feature




PAT.PEND.

- 重量扉用電気錠でロッド棒使用可能(止め金は加工のこと)
- ソレノイド保護機構内蔵
- 左右兼用型
- Applicable to heavy doors. Rod can be used. (stopper plate must be machined)
- Built-in emergency unlocking mechanism.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様
- 製品質量: 1,025g
 - 定格電圧: DC100V±5%
 - 消費電力: 36W
 - 耐 電 圧: AC1500V/1分間
 - 電源をOFFにしボタンにより解錠するソレノイド型電気錠(励磁施錠型)
 - 使用周囲温度: -5~+40℃(氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 45~85%RH(結露しないこと)
- 用 途
- 電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械その他各種プラント
- 納 期
- 特注品・・・納期お問合せ下さい
- 備 考
- ハンドル・止め金は別売です。
 - 定格電圧DC100V仕様以外にも製作致します。
 - 適用ハンドルA-140-1
 - 整流器(LE-501)は1370ページをご参照下さい。



LE-13



- Speci-
fications
- Mass: 1,025g
 - Rated voltage: DC100V±5%
 - Power consumption: 36W
 - Withstand voltage: AC1500V/one min.
 - Power-turning-ON-and-unlocking-with-button solenoid electric lock (excitation unlocking type)
 - Operating temperature range: -5°C to +40°C (non-condensing)
 - Operating humidity range: 45%RH to 85%RH (non-dewling)
- Specific-
use
- Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other various plants
- Remarks
- Handle and stopper plate are optional.
 - Applicable handle A-140-1.
 - For rectifier LE-501, see page 1370.


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
LE-13	●	●	50051	¥30,000	4個～ ¥28,800

●: RoHS指令対応品


▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル取付け寸法 Panel drilling dimensions



取付け方法 Installation method



既設の扉にも
取付けできます。
Can be attached to
the existing door.

作動図 Operation drawings

扉「閉」位置 Door "close" position	解錠位置 Unlocking position	扉「開」位置 Door "open" position
電源ON Power	電源OFF Power	電源OFF Power
●電源がONの時施錠 ●Locked when power is turned ON.	●電源がOFFになりボタンを押すと解錠 ●Unlocked by pressing button when power is turned OFF.	●ハンドルを回して開扉。扉を閉めて電源をONにすると施錠し、同時にソレノイド保護機構が作動 ●Door is opened by turning handle. Locked by closing door and turning power ON and at the same time solenoid protection mechanism works.



電気錠システム

SOLENOID LOCKS
ソレノイドロック
メカニカルロック