

# ディテントロック

## CAM LOCKS



**C-1196**  
ステンレス製

**C-196**  
亜鉛合金製

ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

INDUSTRIAL LOCKS  
工業用  
錠前  
電磁波  
対策  
パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
グロメット

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具

ラッシング  
システム

### “カチッ”と施錠を確認

PAT.PEND.



### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- 専用キー以外での解錠は困難です。
- 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Thanks to the click mechanism, you can get the dependable feeling.
- It's difficult to unlock with a key other than the special key.
- Using the dressing washer, two installation position of the stopper plate can be selected.




C-1196


化粧座金  
Dressing washer



パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



止め金回転角度90°  
Stopper plate turning angle



化粧座金  
Dressing washer

[C-1196]

- 仕様 ● 製品質量 : 95g  
● 材質 : ステンレス(SUS304)  
● 表面仕上 : バフ研磨

[C-196]

- 仕様 ● 製品質量 : 90g  
● 材質 : 亜鉛合金(ZDC)  
● 表面仕上 : クロムめっき(MZCr)  
● 付属品 : 専用キー・化粧座金各1個

- 用途 ● 消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械  
納期 ● 標準在庫品  
備考 ● M19締付け推奨トルク : 6.86N・m

[C-1196]

- Specifications ● Mass: 95g  
● Material: Stainless steel (SUS304)  
● Finish: Buffing

[C-196]

- Specifications ● Mass: 90g  
● Material: Zinc alloy (ZDC)  
● Finish: Chrome plating (MZCr)  
● Accessories: Special key and dressing washer

- Specific-use ● Fire extinguishing facilities, disasters prevention facilities, small inspection entrance and machine tools

- Remarks ● Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1196	●	2D	22775	¥5,500	5個~	¥5,280
C-196	●	2D	20499	¥650	15個~	¥624

- : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。  
▲ : RoHS指令に対応可能です。

# ロック付ドライバー錠

## SCREWDRIVER LOCKS

PAT.PEND.

### 特徴 Feature


- マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
- 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かして下さい。
- 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
- Can be locked/unlocked easily with a screwdriver etc.
- Lock works when locked/unlocked to prevent stopper plate from moving. Press the center before locked/unlocked.
- Installation is possible while holding the stopper plate in place.



C-286-1




C-286-2



止め金  
回転角度90°  
Stopper plate  
turning angle

パネル穴明け寸法  
Panel drilling  
dimensions



- 仕様 ● 材質 : 亜鉛合金(ZDC)  
● 表面仕上 : クロムめっき(MZCr)

- 用途 ● 振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤  
納期 ● 標準在庫品  
備考 ● M19締付け推奨トルク : 6.86N・m  
● M12締付け推奨トルク : 4N・m

- Specifications ● Material: Zinc alloy (ZDC)  
● Finish: Chrome plating (MZCr)  
Specific-use ● Vibration equipment, vehicles, machine tools, small inspection entrance and distribution boards

- Remarks ● Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m  
● Recommended M12 tightening torque: 4N・m

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	W1	W2	W3	W4	H1	(H2)	t	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-286-1	●	2D/3D	7	13.5	1.6	17	16	17.2	34	22	2.3	25	19.5	M19	53	21857	¥420	20個~	¥403
C-286-2	●	2D	4	10.3	1.2	10.8	10	11	25	17	1.6	15	12.4	M12	17	22168	¥350	25個~	¥336

- : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。