

耐熱樹脂車輪キャスター

STAINLESS HEAT-RESISTANT RESIN-WHEEL CASTER



K-1580K
ステンレス製 固定車

K-1580J
ステンレス製 自在車

特徴 Feature

- 特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
- Special phenolic resin wheel has excellent heat-resistance properties.

仕様 ● 材質：本体／ステンレス鋼板(SUS304)
車輪／特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)

- 適用温度：-30～+260℃(連続1時間使用)
- オープン機械・高温殺菌処理機械
- 標準品・・・納期お問合せ下さい

Specifications ● Material: Main unit: Stainless steel plate (SUS304)
Wheel: Special phenolic resin (No asbestos-type toxic substances used)

- Ambient temperature: -30℃～+260℃ (One hour continuous use)
- Oven machinery, high-temperature sterilizing equipment



K-1580J-80



K-1580K-100

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター


ペダル
ロック

ステップ






スライド
レール

CASTERS

[K-1580J]



[K-1580K]



商品番号 Product No.	備考 Remarks	RoHS CAD	φD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂	P' ₁ ×P' ₂	L ₂	W ₂	t	d	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	Bulk Price
																数量 Quantity	単価 Price
K-1580J-80	自在車 Swivel casters	● 2D/3D	80	102.5	70×70	55×55	50×50	25	32	2.5	8.5	680	470	31508	¥4,900	6個～	¥4,710
K-1580K-80	固定車 Rigid casters	● 2D/3D	80	102.5	70×49	55×28	50×23			2	8.5		240	31510	¥3,800	6個～	¥3,650
K-1580J-100	自在車 Swivel casters	● 2D/3D	100	130	90×90	71×71	68×68	30	38	3	11	1470	850	31509	¥7,200	6個～	¥6,920
K-1580K-100	固定車 Rigid casters	● 3D	100	130	110×80	90×50	80×45			2.5	11		770	31511	¥5,800	6個～	¥5,570

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。