

板ラチェットレンチセット

RATCHET RING WRENCH SET

製品番号 ★RMC103 メーカー希望小売価格 **¥13,410**

セット内容 **3点**

製品番号 RMC-	0810	1214	1317
二面幅寸法 (mm)	8 × 10	12 × 14	13 × 17

- 仮締め専用 ● ビニールバック入
 - 質量 : 0.60kg ● 梱包入数 (通常) : 6
- ★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。

製品番号 ★RMC105 メーカー希望小売価格 **¥20,600**

セット内容 **5点**

製品番号 RMC-	5.507	0810	1012	1214	1317
二面幅寸法 (mm)	5.5 × 7	8 × 10	10 × 12	12 × 14	13 × 17

- 仮締め専用 ● ビニールバック入
 - 質量 : 0.72kg ● 梱包入数 (通常) : 6
- ★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。


板ラチェットレンチ

RATCHET RING WRENCH

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	T	L				
★ RMC-5.507	5.5 × 7	15.3	16.4	7.4	108	10	61	¥3,685	
★ RMC-0810	8 × 10	17.0	20.0	9.0	134	10	75	¥3,810	
★ RMC-1012	10 × 12	21.0	23.5	9.0	140	10	86	¥3,935	
★ RMC-1214	12 × 14	24.0	25.0	9.0	170	10	200	¥4,055	
★ RMC-1317	13 × 17	27.1	31.8	11.6	200	10	290	¥4,580	

- 仮締め専用

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



仮締め専用のラチェット機構付きめがねタイプの板ラチェットレンチです。めがね部は薄いので、狭い箇所での作業に最適です。



注意 CAUTION

- 板ラチェットレンチは力の入れすぎに注意してください。Do not apply excessive force when using ratchet ring wrench.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

フレアナットレンチセット

FLARE NUT WRENCH SET

製品番号 M263 メーカー希望小売価格 **¥9,630**

セット内容 **3点**


製品番号 M26-	1011	1214	1719
二面幅寸法 (mm)	10 × 11	12 × 14	17 × 19

- ビニールバック入
- 質量 : 0.34kg ● 梱包入数 (店飾) : 1

フレアナットレンチ (15°)

FLARE NUT WRENCH

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)							梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	A ₁	A ₂	T ₁	T ₂	L			
M26-1011	10 × 11	21.0	22.0	6.5	7	9	9.5	155	10	75	¥2,640
M26-1012	10 × 12	21.0	24.0	6.5	8	9	10.0	155	10	75	¥2,640
M26-1214	12 × 14	24.0	27.0	8.0	9	10	11.0	160	10	105	¥2,865
M26-1417	14 × 17	27.0	30.5	9.0	11	11	12.0	165	10	130	¥3,240
M26-1719	17 × 19	30.5	33.0	11.0	12	12	13.0	165	10	130	¥3,585



配管用のレンチです。ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適です。角度は力を加えやすい15°設計。



注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.