

先端工具 Attachments

MSG-3BSPPlus MAG-121Plus 用

軸付砥石 MOUNTED POINTS



・一般金属研削用
General metal grinding use

CODE No.	GRIT	軸径
5111	PA 3×10×3	φ3mm
5112	PA 6×10×3	φ6mm
5113	PA 8×10×3	φ8mm
5114	PA 10×12×3	φ10mm

1/パック20本入(STANDARD PACK=20PCS)

ロータリーバー ROTARY BURS



・切削用
Cutting use

CODE No.	TYPE	軸径
5121	4UCW 軸径3%	φ4mm
5122	4SBW 軸径3%	φ6mm
5123	4TBW 軸径3%	φ8mm
5124	4OBW 軸径3%	φ10mm
5125	4PBW 軸径3%	φ10mm
5126	4NBW 軸径3%	φ10mm

1本(STANDARD PACK=1PCS)

φ10ポリバー・ラバーパット POL-PER SYSTEM & RUBBER DISC HOLDER



・研削・研磨用
Grinding & polishing use

CODE No.	GRIT	軸径
5141	φ10# 60	φ10mm
5142	φ10# 100	φ10mm
5143	φ10# 150	φ10mm
5144	φ10# 240	φ10mm
5145	φ10# 400	φ10mm
5146	φ10# 600	φ10mm

1ケース 10ヶ入(STANDARD PACK=10PCS)

φ25ホイル型ニューソフトラップ DISK TYPE NEW SOFT LAP



・ホイルタイプ鏡面研磨仕上用
Disk type mirror face polishing finishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	軸径
5150	#120黒 (BLACK)	φ25mm
5151	#240黄 (YELLOW)	φ25mm
5152	#320グリーン (GREEN)	φ25mm
5153	#400オレンジ (ORANGE)	φ25mm
5154	#600ピンク (PINK)	φ14mm
5155	#800紫 (PURPLE)	φ14mm
5156	#1000茶 (LIGHT BROWN)	φ14mm
5157	#1500ブルー (BLUE)	φ14mm

1ケース25枚 取付金具付(STANDARD PACK=25 SHEET)

軸付ニューソフトラップ MOUNTED TYPE NEW SOFT LAP



・軸付鏡面研磨仕上用
Mirror face polishing finishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	軸径
5160	#120黒 (BLACK)	φ14mm
5161	#240黄 (YELLOW)	φ14mm
5162	#320グリーン (GREEN)	φ14mm
5163	#400オレンジ (ORANGE)	φ14mm
5164	#600ピンク (PINK)	φ3mm
5165	#800紫 (PURPLE)	φ3mm
5166	#1000茶 (LIGHT BROWN)	φ3mm
5167	#1500ブルー (BLUE)	φ3mm

1ケース14本入(STANDARD PACK=14 PCS)

MAG-122Plus 用

φ20カップ砥石 CUP WHEEL



・研削用
Grinding use

CODE No.	GRIT	軸径
5231	φ20# 60	φ20mm
5232	φ20# 100	φ20mm
5233	φ20# 150	φ20mm

1ケース24個入(STANDARD PACK=24PCS)

φ20ニューソフトラップ NEW SOFT LAP



・研磨用
Polishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	軸径
5260	φ20# 120 黒 (BLACK)	φ20mm
5261	φ20# 240 黄 (YELLOW)	φ20mm
5262	φ20# 320 グリーン (GREEN)	φ20mm
5263	φ20# 400 オレンジ (ORANGE)	φ20mm
5264	φ20# 600 ピンク (PINK)	φ150mm
5265	φ20# 800 紫 (PURPLE)	φ150mm
5266	φ20# 1000 茶 (LIGHT BROWN)	φ150mm
5267	φ20# 1500 ブルー (BLUE)	φ150mm

1ケース40枚 ラバーパット1個入(STANDARD PACK=40 SHEET) (PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER)

φ20ポリバー・ラバーパット POL-PER SYSTEM & RUBBER DISC HOLDER



・研削・研磨用
Grinding & polishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	軸径
5241	φ20# 60	φ20mm
5242	φ20# 100	φ20mm
5243	φ20# 150	φ20mm
5244	φ20# 240	φ20mm
5245	φ20# 400	φ20mm
5246	φ20# 600	φ20mm

1ケース150枚 ラバーパット1個入(STANDARD PACK=150 SHEET) (PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER)

MAG-093Plus MAG-123Plus 用

φ30カップ砥石 CUP WHEEL



・研削用
Grinding use

CODE No.	GRIT/COLOR	軸径
5331	φ30# 60 黄 (YELLOW)	φ30mm
5332	φ30# 100 赤 (RED)	φ30mm
5333	φ30# 150 ブルー (BLUE)	φ30mm

1ケース24個入(STANDARD PACK=24PCS)

φ30ポリバー・ラバーパット POL-PER SYSTEM & RUBBER DISC HOLDER



・研削・研磨用
Grinding & polishing use

CODE No.	GRIT	軸径
5341	φ30# 60	φ30mm
5342	φ30# 100	φ30mm
5343	φ30# 150	φ30mm
5344	φ30# 240	φ30mm
5345	φ30# 400	φ30mm
5346	φ30# 600	φ30mm

10個入 1ケース(STANDARD PACK=10PCS)

φ30ニューソフトラップ NEW SOFT LAP



・研磨用
Polishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	軸径
5360	φ30# 120 黒 (BLACK)	φ30mm
5361	φ30# 240 黄 (YELLOW)	φ30mm
5362	φ30# 320 グリーン (GREEN)	φ30mm
5363	φ30# 400 オレンジ (ORANGE)	φ30mm
5364	φ30# 600 ピンク (PINK)	φ150mm
5365	φ30# 800 紫 (PURPLE)	φ150mm
5366	φ30# 1000 茶 (LIGHT BROWN)	φ150mm
5367	φ30# 1500 ブルー (BLUE)	φ150mm

1ケース25枚 ラバーパット1個入(STANDARD PACK=25 SHEET) (PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER)

用途 A use

- 各種金属類の研削、研磨
Grinding and polish for various metal
- 各種金型の精密仕上げ、平面仕上げ
Finishing accurately and flat for various mold
- 木材、石材、プラスチック等の切削加工
Machining for timber, building stone and plastic
- バリ取り、面取り、溶接の後処理等
Chamfering, after treatment of welding, etc

仕様 Specifications


	アングル部	最高回転数 (rpm)	使用空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/min)	先端工具
MSG-3BSPPlus	ストレート	65,000	0.4~0.6	120~160	3φ軸
MAG-121Plus	120度	52,500	0.4~0.6	120~160	3φ軸
MAG-122Plus	120度	35,000	0.4~0.6	120~160	20φ
MAG-123Plus	120度	23,500	0.4~0.6	120~160	30φ
MAG-093Plus	90度	23,500	0.4~0.6	120~160	30φ

付属パーツ・工具 Accessories



- ① エアホース 1.5mバンド付 Air hose
- ② オーバーホース Over hose
- ③ クイックジョイント Quick joint
- ④ ラバースリーブ Rubber sleeve
- ⑤ セットピン A set of pins
- ⑥ スパナ Spanner

MSG-3BS plus



別売品 Sold separately



CODE No.	ITEM	CODE No.	ITEM
1937	ホースジョイント 金属製 (PT1/4)	392	3点セット

※製品の仕様は改良により予告なく変更することがあります。
※Specifications subject to change without prior notice.



■営業部 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田446-268
TEL (0561) 38-2101 (代表) FAX (0561) 38-2108 (代表)

SALES DIV. 446-268 SHIMOKAGAMIDA, HARUKI, TOGO-T.
AICHI-GUN, AICHI 470-0162, JAPAN
TEL 81561-38-2101 FAX 81561-38-2108

http://www.uht.co.jp/

08161200
AO601.4T